

Stemplet ståflensadapter, 6-19 mm flens, elek.galv.

KATALOGNUMMER

CSBS1N



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto both top or bottom flange of a wide range of steel I-Beams. Its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

FUNKSJONER

Montasje på topp- eller bunn-flens av stålprofiler eller andre bærebjelker

Lav profil passer lett mellom metalldekk og stålkonstruksjon

Fjærstopperen sørger for enkel posisjonering

Tilgjengelig forhåndsmontert til universalstrukturbraketten, noe som eliminerer feltmontering

Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter

Tilfredsstiller NFPA® 13 som forhåndskvalifisert for seismiske anvendelser

FM®-spesifikasjon testet



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404125

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Flenstykkelse (FT): 6 - 19 mm

Stangstørrelse (RS): 1/2"

A: 21 mm

B.: 23 mm

C.: 92 mm



D: 67 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Strukturfeste- og vinkelklammer er ikke inkludert.

FM-belastninger								
Delenummer	Horizontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal							
	Vinkelrett på struktur				Parallelt med struktur			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBS1xx	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N
CSBS2xx	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

