

Justerbart I-bjelkefeste, 19–32 mm flens, 100–455 mm bjelke, elek.galv.

KATALOGNUMMER

CSBS5N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.



FUNKSJONER

Ingen løse deler

Montering er ikke nødvendig

Bolthode som kan brytes av muliggjør enkel installasjon og inspeksjon av seismiske pendelstøtter

Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner

FM®-spesifikasjon testet



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404133

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Flenstykkelse (FT): 19 - 31 mm

A: 100 - 455 mm

Stangstørrelse 1 (RS1): 3/8"

Stangstørrelse 2 (RS2): 1/2"

Høyde (H): 79 mm

Bredde (W): 92 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Strukturfeste- og vinkelklammer er ikke inkludert.

Delenummer

Vinkelrett på struktur

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/EN/BDT](https://www.nvent.com/EN/BDT)

