

Universalt sikkerhetsklips, Stål, EG, #12, #18, #36 Vinkelklemmer, 11 mm Hull

KATALOGNUMMER

CSBURC38

FUNKSJONER

Fester kabelstøtten til byggverk

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 402198

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Støttestørrelse: #12;#18;#36

Hullstørrelse (HS): 11 mm

Tykkelse (T): 4.27 mm

UL-registrert belastning: 3430N


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vinkelklammer er ikke inkludert.

Montasje til hovedkonstruksjon, bruk senter-hull. Kabel med festeløkke gjennom hullet i den bøyde hampen med pendelen i rett posisjon.

UL-belastninger		
Delenummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Nominell last
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.



nVent.com/ENDDT 3