

Universalt sikkerhetsklips, slisset, #12, #18 Vinkelklemmer, M12 Stag

KATALOGNUMMER

CSBURCR12

FUNKSJONER

Sporet design som er ideell for festing på en eksisterende gjengestag på trapeser

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 402202

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Støttestørrelse: #12;#18

Stangstørrelse (RS): 12


Tykkelse (T): 4.27 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vinkelklammer er ikke inkludert.

UL-belastninger		
Delenummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Nominell last
CSBURCR38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
CSBURCR58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

