

Universell strukturell brakett, avstivning, 20,6 mm Hull

KATALOGNUMMER

CSBUS2

FUNKSJONER

Brukes til installasjoner der avstivning er parallell med strukturen

Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404569

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Hullstørrelse (HS): 20.6 mm

Bredde (W): 40.6 mm

Tykkelse (T): 6.4 mm

A: 133.4 mm

B.: 12.7 mm

C.: 40.6 mm

D: 50.8 mm



E: 66 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kutt lengden for støtteelementet er +/- 1" (25 mm) av målt lengde.

FM-belastninger					
Dele nummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Horizontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Profil	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Profil	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

