

Brakettmontering av avstiver for seismisk hengsel, 20,6 mm Hull

KATALOGNUMMER

CSBUS2PA

FUNKSJONER

Brukes til installasjoner hvor avstivning er parallell med strukturen

Et stramme-verktøy er tilpasset alle størrelser av tilbehør, for tilstramminger, og eliminerer behovet for å skifte til annet verktøy

Bruddhode hjelper med å sikre korrekt dreiemoment og forenkler inspeksjon



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 404603

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Hullstørrelse (HS): 20.6 mm

Bredde (W): 40.6 mm



Tykkelse (T): 6.4 mm

A: 177.8 mm

B.: 47.8 mm

FM-belastninger

Dele nummer	Avstivning Konstruksjonsdel	Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1PA	41 x 41 Profil	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N
CSBUS2PA	41 x 41 Profil	5160 N	8290 N	8290 N	7470 N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

