

# Strammebånd festebrakett, Fjærstål, CADDY ARMOUR



## KATALOGNUMMER

**CT**

## FUNKSJONER

Kan festes til forskjellige nVent CADDY-festeanordninger eller skrues direkte inn i en vegg



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 170450

Materiale: Fjærstål


Overflate: NVent CADDY-armering

Hullstørrelse (HS): 8 mm

A: 9 mm

B.: 2 mm

Statisk belastning: 40N



### ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

