

Profil av type D, slisset, PG, 6 000 mm x 62 mm x 41 mm

KATALOGNUMMER

D25H6000PG

FUNKSJONER

Kaldformet kanal, med spor



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 310635

Avstivertype: D (62 x 41 mm)

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Tykkelse (T): 2.5 mm

Lengde (L): 6000mm

Høyde (H): 62 mm



Bredde (W): 41 mm

A: 26 mm

B.: 13 mm

C.: 27 mm

D: 50 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

