

ECN mutter til C-Kanal E4, M10 Stag

KATALOGNUMMER

E4CNM10

FUNKSJONER

Kanalmutter for C-profiler



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 315360

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Kanaltype: E4

Stangstørrelse (RS): 10

Tykkelse (T): 6 mm



A: 30 mm

B.: 23 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skyvekraften F2 er begrenset til 600 N for alle typer muttere og T-bolter for C-kanalsystem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E4	2600 N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

