

EER-Ti/T stålstag gjenget oppheng/feste ☒ trapeskorrugerte ☒ undertak, M6 Hull, Gjenget, 0,8–3mm Flens



KATALOGNUMMER

EERTIM6

FUNKSJONER

Fester gjengestag

Gjengeavtrykk for enkel installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 173120

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Hullstørrelse (HS): 6 mm

Hulltype: Gjenget

Flenstykkelse (FT): 0.8 - 3 mm


Borekronediameter: 7mm

Statisk belastning 1 (F1): 450N

Statisk belastning 2 (F2): 900N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 0,8-2,0 mm flenstykkelse. Statisk Belastning 2 representerer 2,0-3,0 mm flenstykkelse.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

