


Hammer flensklips, bunnmontering, Fjærstål, 8–14 mm Flens



KATALOGNUMMER

EM58R5

FUNKSJONER

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser

Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet

Krever kun en hammer for installasjon



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 191027

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering



Flenstykkelse (FT): 8 - 14 mm

Stangstørrelse (RS): 6

Statisk belastning 1 (F1): 450N

Statisk belastning 2 (F2): 110N

Statisk belastning 3 (F3): 330N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

