

Hammer flensklips, bunnmontering med bolt, S301, 8–14 mm flens, 11 mm skrue



KATALOGNUMMER

EM58SMS1

FUNKSJONER

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser

Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler

Diverse festepunkter er gitt for å redusere lagerbehovet

Krever kun en hammer for installasjon

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 179760

Materiale: Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)

Flenstykkelse (FT): 8 - 14 mm

Stangstørrelse (RS): 6


Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 11mm

Statisk belastning 1 (F1): 200N

Statisk belastning 2 (F2): 200N

Statisk belastning 3 (F3): 110N



nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Alternativ 1 – Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk støtte

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

