


ESS UH skiltholdesystem uten stropp



KATALOGNUMMER

ESSUH

FUNKSJONER

Påsatt klips kan brukes med ESS ST-bånd for festing på rør

Komplett med plastdeksel, M8-mutter og to ekstra skruerull med diameter på 4 mm (0,157")

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 599501

Materiale: Stål;Polykarbonat

Overflate: Forhåndsgalvanisert



Skruediameter (Sc): 8

Høyde (H): 55 mm

Bredde (W): 105 mm

A: 11 mm

B.: 36 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

