

nVent CADDY EZ Riser, 1/2" Rør

KATALOGNUMMER

EZR0050

nVent CADDY EZ-stigerørsklemme er en flerbruksklemme som er utviklet for å feste og støtte vertikale rørløp. Denne enhetlige løsningen kan monteres i flere godkjente retninger og fungerer effektivt som tre klemmer i ett for standard, avstand eller til trange steder. nVent CADDY-stigerørsklemme er klar til bruk rett ut av esken og har forhåndsborede gjengede hull for avstandsinstallasjoner og merker for enkel fjerning av øret på steder der stigerørsklemmene i full størrelse ikke passer.

Entreprenører kan nyte forenklet materialhåndtering med en flerfunksjonell klemme som gir mulighet for ulike retninger og beholder retningen selv når ørene er fjernet.

FUNKSJONER

Bare ett verktøy er nødvendig for å stramme til på grunn av skruehoder med riller under

Kan installeres opptil 60 % raskere enn standard stigerørsklemmer

Et ekstra integrert sett med bolthull gjør at installering enkelt kan tilpasses fra en stigerørsklemme til en avstandsstøtte

Du trenger ikke varelager eller bruke separate delegrupper for standardklemmer og klemmer for trange steder for å kunne tilby et komplett utvalg av oppførte deler

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 8), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 8)

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 8), samt Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (type 8)



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 179225

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Rørstørrelse: 1/2"

Ytre diameter (OD): 21.3 mm

Hullstørrelse (HS): 9.9 mm

A: 215.9 mm

B.: 130.2 mm

C.: 22.2 mm



Statisk belastning: 1100N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Klemmen er tilpasset stålrør og bør installeres under en kobling eller skjærvinkel med bolter strammet til anbefalt verdi.

Bruk av rørstuss eller drivhammer anbefales for installasjon.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

