

FCS Høydejusterbar pærehenger, 1 1/4" Rør, 32 DN, 43 mm OD, M8 Stag



KATALOGNUMMER

FCS0125M8

FUNKSJONER

Anbefalt for oppheng av stasjonært, ikke-isolert brannsprinklerrør

Redesignet stropp og koppmutter minimerer friksjon for enklere justering opp og ned gjengestaget (1/2"-4" størrelser)

Formet ende på øvre stropp forenkler demontering og gjenmontering av hengeren

Valsede kanter på stroppen bidrar til å lede røret gjennom, begrense bindingen og skade på metall eller plastrør

Pakken inneholder all nødvendig maskinvare for installasjon



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 597964

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Rørstørrelse: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Ytre diameter (OD): 43 mm

Stangstørrelse (RS): M8

Bredde (W): 10 mm

A: 89 mm



B.: 36 mm

C.: 15 mm

Statisk belastning: 2000N

Størrelse på skrunøkkel: 13 mm.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

