

Gjenget bridlering, 50 mm dia, M6 Skrue, Metall



KATALOGNUMMER

GR50

FUNKSJONER

Kombiner forankringsringer med andre nVent CADDY-deler for å feste kabler fra flenser, takåser, opphengsvaier, t-profiler, osv.

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 172920

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Diameter: 50 mm

Skruediameter: 6

Skruetype: Metall

Skruelengde: 18mm

Ultimat statisk belastning: 220N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Forankringsringer anbefales ikke for høytytende kabler. Se nVent CADDY Cat HP J-kroksystemet.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/EN/BDT](https://www.nvent.com/EN/BDT)

