


Bjelkeklammer med svivel, elektrogalvanisert, 24 mm maks flens



KATALOGNUMMER

HB2

FUNKSJONER

Svingbar bjelkeklamme

Egnet for montering på skrå stålstrukturer

Inkluderer M10 mutter og skive



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 336030

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Flenstykkelse (FT): 24 mm Max


Dreiemoment (TQ): 6 N·m

Vinkel 1 (a1): 45 ° Min

Vinkel 2 (a2): 30 ° Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Settskruen må være strammet og dratt til på skråsiden av I-bjelken.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

