

Isolert ekstra kraftig rørklemme, 12-17 mm, 1/4" rør, M8/M10, elektrogalvanisert



KATALOGNUMMER

HDI008EG

FUNKSJONER

Hjørnesveiset kontaktnutter med flate sider for bruk med skrunøkler

Flens som er lett å åpne for rørdimensjoner under 4"

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 579001

Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi

Overflate: Elektrogalvanisert

Temperatur: -50 to 110 °C

Farge: Svart

Ytre diameter (OD): 12 - 17 mm

Rørstørrelse: 1/4"

NB/DN: 8

Stangstørrelse (RS): M8;M10

Bredde (W): 25 mm

Tykkelse (T): 2 mm

Skruediameter (Sc): 8 mm

Skruediameter, metrisk (Sc): M8


Skruelengde (L): 25mm

Statisk belastning: 2000N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

