

Kraftig rørklemme, 73–78 mm, 2 1/2" rør, DN65, M10, M12 stang



KATALOGNUMMER

HDI078

FUNKSJONER

Hjørnesveiset kontaktmutter med flate sider for bruk med skrunøkler

Flens som er lett å åpne for rørdimensjoner under 4"

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 577043

Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi

Overflate: Elektrogalvanisert

Temperatur: -50 to 110 °C

Farge: Svart

Ytre diameter (OD): 73 - 78 mm

Rørstørrelse: 2 1/2"

NB/DN: 65

Stangstørrelse (RS): M10;M12

Bredde (W): 30 mm

Tykkelse (T): 3 mm

Skruediameter (Sc): 8 mm

Skruediameter, metrisk (Sc): M8


Skruelengde (L): 40mm

Statisk belastning: 3500N

Ytterligere Produktdetaljer

Fôr i EPDM-gummi.

Diagrammer



Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

