

HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 20-24 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN, M8, M10 Stag

KATALOGNUMMER

HDN024HD

FUNKSJONER

Hjørnesveiset kontaktnutter med flate sider for bruk med skrunøkler



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 575002

Mutter inkludert: Ja

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Ytre diameter (OD): 20 - 24 mm

Rørstørrelse: 1/2"

NB/DN: 15

Stangstørrelse (RS): M8;M10

Bredde (W): 30 mm


Tykkelse (T): 2.5 mm

Skruediameter (Sc): 6 mm

Skruediameter, metrisk (Sc): M6

Skruelengde (L): 30mm

Statisk belastning: 2000N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

