

HD NI ekstra kraftig festeklemmer brann/sprinkleranlegg, HD, 219-226 mm OD, 8" Rør, 200 DN, M12, M16 Stag



KATALOGNUMMER

HDN226HD

FUNKSJONER

Hjørnesveiset kontaktmutter med flate sider for bruk med skrunøkler



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 575028

Mutter inkludert: Ja

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Ytre diameter (OD): 219 - 226 mm

Rørstørrelse: 8"

NB/DN: 200

Stangstørrelse (RS): M12;M16

Bredde (W): 40 mm

Tykkelse (T): 4 mm



Skruediameter (Sc): 10 mm

Skruediameter, metrisk (Sc): M10

Skruelengde (L): 40mm

Statisk belastning: 8500N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

