

HSC hull snapp klips, 19–24 mm OD



KATALOGNUMMER

HSC1924

FUNKSJONER

Opplagrede kabler eller plastisolerende ledere til flater

Fjærklips som fester på dekket

Monteres i to ulike retninger

Passer alle hull på min. 6 mm

PRODUKTEGENSKAPER


Artikkelnummer: 186050

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Ytre diameter (OD): 19 - 24 mm

A: 6 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

