

Sekskantet hodebolter, Stål, HD, M10 Skrue, 25 mm Skrue



KATALOGNUMMER

HSCRM1025HD

FUNKSJONER

Fullt gjenget sekskantskrue

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 593745


Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Samsvarer med: DIN 933

Skruediameter (Sc): 10

Skruelengde (L): 25mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

