

Intern profil bjelkeklemmer



KATALOGNUMMER

INC8

FUNKSJONER

Monterer skinner i bjelker



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 336290

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering

Avstivertype: A (41 x 41 mm); C (21 x 41 mm)

A: 13 mm

Skruediameter (Sc): 8



Skruelengde (L): 25mm

Dreiemoment (TQ): 6 N·m

Statisk belastning: 450N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Profilen må kuttes 20 mm (3/4") kortere enn den indre avstanden mellom de to bjelkeflensene for å gjøre rom for klemmene



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

