

J-TI/T ståltag til C vinkel-flesklips, Fjærstål, M10 Hull, Gjenget, 4-6,5 mm Flens



KATALOGNUMMER

J2M10TI

FUNKSJONER

Festes på bærebjelker og C-profiler

Fester gjengestag

Gjengestagholder kan rotere for å gi et vertikalt nedheng

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 175060

Materiale: Fjærstål

Overflate: NVent CADDY-armering


Hullstørrelse (HS): 10 mm

Hulltype: Gjenget

Flenstykkelse (FT): 4.0 - 6.5 mm

A: 10 mm Min

Statisk belastning: 700N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

