

Profilhylleknekt av type C, slisset, EG, stål, EG, 2mmx300mmx41mmx41mm



KATALOGNUMMER

KA20H0300EG

FUNKSJONER

Sporet kanal

Sveiset på flat monteringsplate

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 311817

Avstivertype: A (41 x 41 mm)

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Tykkelse (T): 2 mm

Lengde (L): 300mm

Høyde (H): 125 mm

Bredde (W): 45 mm

A: 22 mm




B.: 41 mm

C.: 41 mm

D: 50 mm

E: 6 mm

Y: 14 x 27 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

