

Profilhylleknekt av type AA, med spor, HD, 1050 mm x 41 mm x 82 mm x 2,5 mm



KATALOGNUMMER

KAA25H1050HD

FUNKSJONER

Kanal sveiset rygg-mot-rygg

Sveiset på flat monteringsplate



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 311451

Avstivertype: AA (83 x 41 mm)

Materiale: Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Lengde (L): 1050mm

Høyde (H): 165 mm

Bredde (W): 50 mm

A: 22 mm

B.: 41 mm




C.: 82 mm

D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm

Tykkelse (T): 2.5 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

