

nVent CADDY Brannklassifisert kabelholder, metall, 30 kabler

KATALOGNUMMER

KLICK30



nVent CADDY brannklassifisert kabelholder, metall er en allsidig brakett designet for å støtte mellomstore kabelbunter i overfylte områder, for eksempel over himlinger. Den er kompatibel med tradisjonell forankring og direkte festing for både vegg- og takfester, og har en unik, verktøyfri lukkemekanisme som kan betjenes trygt fra bakken uten stige eller lift – noe som sparer entreprenørene tid på jobben. Denne kabelholderen har en kort profil og er i samsvar med DIN 4102-12 og er en ideell løsning for elektriske og databaserte applikasjoner.

FUNKSJONER

E30-E90-klassifisering i henhold til DIN 4102-12

Kompatibel med direkte festing og tradisjonell forankring

Krever bare én spiker per holder

Gjenbrukbar hvis spikeren ikke plasseres riktig

Unik lukkemekanisme som kan betjenes sikkert fra bakken

Avrundede kanter bidrar til å forhindre skade på kabelen

Klar til bruk rett fra boksen

Laget av 100 % resirkulerbare materialer



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 182062

Materiale: Stål

Overflate: Forhåndsgalvanisert

Hullstørrelse 1 (HS1): 4.8 mm

Hullstørrelse 2 (HS2): 7.4 mm

Hullstørrelse 3 (HS3): 11mm

Lengde (L): 70mm

Høyde (H): 47 mm

Bredde (W): 40 mm

Kabelkapasitet: 30

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kabelkapasitet basert på en kabel med diameter på 9 mm.

*Brannmotstandsklasse R30-R120 for utvikling av forankringer under eksponering for brann.





Produkter testet på selve betongplaten, i henhold til de nyeste MPA-testinstruksjonene på tidspunktet for testen.

Se AbP for flere detaljer.

Brannklassifiseringstest utført med oppførte kabeltyper. Ekvivalent halogenfri sikkerhetskabel kan brukes i henhold til nasjonale retningslinjer.

Brannklassifiseringstest utført med kabeltyper listet. Ekvivalent halogenfri sikkerhetskabel kan brukes i henhold til nasjonale retningslinjer.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

