

KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 30 mm Skrue



KATALOGNUMMER

KP2708030

FUNKSJONER

For bruk med C-profiler

Formontert med stor skive og mutter

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 590076

Kanaltype: E0;E0L;E1

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Skruediameter (Sc): 8

Skruelengde (L): 30mm

A: 25 mm



B.: 14 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skyvekraften F2 er begrenset til 600 N for alle typer muttere og T-bolter for C-kanalsystem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1300 N
E0L	800 N
E1	1900 N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

