

Flense dropp-inn anker, M10 Hull

KATALOGNUMMER

LAM1040

FUNKSJONER

Innvendige gjenger sørger for enkel fjerning og slitestyrke

Installeres flukt for standard forankring

Tilpasset for overdimensjonerte ikke-bærende konstruksjoner mot oppsprukket og ikke-oppsprukket betong

Ved risikovurdering og eksponering av brann, må utførelsen av festeanker være i henhold til Brannsikkerhet klasse R30-R120

Leppen gjør flush-installasjonen enklere ved å bidra til å oppnå konsistent ankerdybde og enkel innretting av gjengestag



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 574420

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert


Hullstørrelse (HS): 10 mm

Lengde (L): 40mm

Borekronediameter (Ø): 12 mm

Typisk Aksiell belastning fra ETA 14-0068 - ikke er bærende konstruksjoner

Dele nummer	Oppsprukket betong C20/25	Ikke-Oppsprukket betong C20/25	Standard Innstøpt Dybde
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

