

Gjengeinstallert ståltag med vinkelbrakett, 7 mm Hull 1, Vanlig, M8 Hull 2, Gjenget



KATALOGNUMMER

M8TIB

FUNKSJONER

Oppheng for gjengestag fra horisontale strukturer som f.eks. laminerte tre- eller betongbjelker, bærebjelker, tak og vegger

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 174940

Materiale: Fjærstål;Stål

Overflate: NVent CADDY-armering;Forhåndsgalvanisert

Hullstørrelse 1 (HS1): 7 mm

Hulltype 1: Standard

Hullstørrelse 2 (HS2): 8 mm


Hulltype 2: Gjenget

Statisk belastning: 700N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Angitte belastninger er kun for nVent CADDY-festemidler.

Festemåte på struktur må vurderes separat.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

