


# nVent CADDY Macrofix Isolerte M8, 19-25 mm OD, 1/2" Rør, 15 DN



## KATALOGNUMMER

**MFE025**

## FUNKSJONER

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Halogenfri

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586203

Materiale: EPDM-SBR-gummi;Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Temperatur: -50 to 110 °C

Ytre diameter (OD): 19 - 25 mm

Rørstørrelse: 1/2"

NB/DN: 15

Stangstørrelse (RS): M8

Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 1 mm

Skruediameter (Sc): 6


Skruelengde (L): 22mm

Statisk belastning: 1000N

## Ytterligere Produktdetaljer

Fôr i EPDM-gummi.

## Diagrammer



## Advarsel

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/ENDDT](http://nVent.com/ENDDT)

