

nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 15-19 mm OD, 3/8" Rør, 10 DN



KATALOGNUMMER

MFN019EG

FUNKSJONER

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586101

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 15 - 19 mm

Rørstørrelse: 3/8"

NB/DN: 10

Stangstørrelse (RS): M8;M10


Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 1 mm

Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 17mm

Statisk belastning: 1000N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

