

# Makrofiks ikke-isolert M8/M10, 48-54 mm YD, 1 1/2" Rør, 40 DN



## KATALOGNUMMER

**MFN054EG**

## FUNKSJONER

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586107

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 48 - 54 mm

Rørstørrelse: 1 1/2"

NB/DN: 40

Stangstørrelse (RS): M8;M10


Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 1.25 mm

Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 22mm

Statisk belastning: 1500N



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

