

nVent CADDY Macrofix ikke-isolerte M8/M10, 270-280 mm OD, 10" Rør, 250 DN



KATALOGNUMMER

MFN280EG

FUNKSJONER

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586124

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 270 - 280 mm

Rørstørrelse: 10"

NB/DN: 250

Stangstørrelse (RS): M8;M10


Bredde (W): 30 mm

Tykkelse (T): 2.5 mm

Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 32mm

Statisk belastning: 4000N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

