

nVent CADDY Macrofix, ikke isolert rørklammer for ventilasjon, 315 mm ytre diameter, M8, M10 stang

KATALOGNUMMER

MFVN0315EG



FUNKSJONER

Komplett montagesett med alt tilbehør leveres i esker, klar til montasje (diameter opp til 600 mm)

Større åpningsvinkel gjør montasjen lettere for alle standard dimensjoner av ventilasjonsrør (diameter opp til 600 mm)

Hurtig montagesystem hindrer opphengingen å løsne, eller åpne seg når ventilasjonsrøret beveger seg ved tilpasninger og justeringer (diameter opp til 600 mm)

Kun En-hånds montasje, enkelt, sikkert og lett (diameter opp til 600 mm)

Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør-klammer å falle ut under montasjen

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 586515

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 315 mm

Stangstørrelse (RS): M8;M10

Bredde (W): 21 mm

Tykkelse (T): 1.25 mm


Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 40mm

Vinkel (a): 80 °

Statisk belastning: 1000N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

