

Gravitasjonsvippe med stoppskive av gummi, M8 stag, 100 mm

KATALOGNUMMER


MTVB8100

FUNKSJONER

Komplett med stag, mutter, skive og belastningsfordelingsblokk

Gjengestaget er sikret mot utilsiktet fjerning

Godkjent for bruk i stasjonære brannvernssystemer (for rørdimensjoner opptil 2")



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 584455

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 8

Lengde (L): 100mm

Borekronediameter: 22mm


Statisk belastning: 800N

Ultimat statisk belastning (F): 20kN

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer maksimal anbefalt belastning ved festing på en trapesformet plate.

Den endelige statiske belastningsverdien tar ikke hensyn til underlagsmaterialets belastningsegenskaper. Den egnede sikkerhetsfaktoren skal legges til denne belastningsindeksen.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

