

Oval rørklemme med mutter, DN16, 18, M8, M10 stang

KATALOGNUMMER

MXOVDN1618EG

FUNKSJONER

Designet for å støtte forhåndsisolerte tvillingrør og integrert strømkabel for solfangere

Formen på klemmen gir en stabil innfesting til vegg eller tak



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 401245

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

NB/DN: 16; 18

Stangstørrelse (RS): M8;M10

A: 51 mm

B.: 88 mm

Bredde (W): 20 mm

Tykkelse (T): 2 mm

Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 20mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

