

# Profilmutter uten fjær, rustfritt stål, M6 stag, 6 mm



## KATALOGNUMMER

**NUTM6S6**

## FUNKSJONER

Brukes til å lage metallrammer med nVent CADDY Eristrut-kanaler

## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 315140

Materiale: Rustfritt stål 316 (EN 1.4401)

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01



Stangstørrelse (RS): 6

Tykkelse (T): 6 mm

Dreiemoment (TQ): 12 N·m

| Uttreksstyrke |           |               |        |        |
|---------------|-----------|---------------|--------|--------|
| Delenummer    | Kanaltype | Kanaltykkelse |        |        |
|               |           | 2,5 mm        | 2 mm   | 1,5 mm |
| NUTM6xx       | A, C      | 2000 N        | 2000 N | 2000 N |
|               | D, E      | 2000 N        | -      | -      |
| NUTM8xx       | A, C      | 3330 N        | 3330 N | 3330 N |
|               | D, E      | 3330 N        | -      | -      |
| NUTM10xx      | A, C      | 4890 N        | 4440 N | 4440 N |
|               | D, E      | 4890 N        | -      | -      |
| NUTM12xx      | A, C      | 4890 N        | 4660 N | 4440 N |
|               | D, E      | 3670 N        | -      | -      |
| NUTM12Txx     | A         | 5670 N        | 5050 N | 4440 N |
|               | D, E      | 4250 N        | -      | -      |
| NUTM16xx      | A         | 5670 N        | 4660 N | 4440 N |
|               | D, E      | 4250 N        | -      | -      |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

