

# PBF tohulls-baseplate til gjenget stålstag, Stål, EG, M10 Stag, 80 mm

## KATALOGNUMMER

**PBRM10L80**

## FUNKSJONER

Lett belastning med to hull og en mutter/adapter



## PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 587135

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Stangstørrelse (RS): 10

Lengde (L): 80mm



Bredde (W): 30 mm

Tykkelse (T): 3 mm

A: 50 mm

B.: 18 mm

C.: 9 mm



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

