

nVent CADDY Pyramid universalstøtte, 406 mm x 101,6 mm

KATALOGNUMMER

PBU16M



FUNKSJONER

Sikrede muttere i rustfritt stål muliggjør egentilpassede festemetoder på støttefoten, inkludert enkel montering av en skinne i rustfritt stål, gjengestang eller andre prosjektspesifikke deler

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Inkluderer kvadratiske hull som muliggjør bruk av H-profil, en 12" (305 mm) som kryss støtte (kun PBU16)

Sokkelen er produsert i UV-stabilisert termoplastisk materiale

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 360497

Materiale: Polyetylen;Polypropylen;Rustfritt stål 18-8 (EN 1.4305)

Temperatur: -45 to 65 °C

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Lengde 1 (L1): 406 mm

Lengde 2 (L2): 480 mm

Høyde (H): 102 mm

Bredde (W): 201 mm

Gjengestørrelse (TS): M10

Hullantall: 2


A: 165 mm

Overflateareal: 91613mm²

Statisk belastning: 6670N

Enhetsvekt: 1 kg

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

