

CADDY PYRAMID støttesett, 6 tilkoblingsenheter, 2172 mm



KATALOGNUMMER

PEK6B

FUNKSJONER

Settet består av fotmontasjer, ramme og klemmer til utstyrstøtten

Monteres og tilpasses størrelse og høyde på få minutter av en enkeltperson med ett verktøy

Innovative tverrbjelke- og utstyrstøtteklemmer for rask montering

Hel skumpute gir en skånsom kontaktflate for alle taktyper

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Montert støttekonstruksjon kan løftes og transporteres som en enhet



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 360427

Materiale: Stål;Polypropylen;Polyetylen

Overflate: Varmegalvanisert

Temperatur: -34 to 54.4 °C

Høyde (H): 305 - 457 mm

Lengde (L): 2172mm

Stolpebase (A): 314 mm x 6 pc

Firkantet rør (B): 1981 mm x 2 pc

Montering av tverrstang (C): 1232 mm x 4 pc

Bredde (W): 1588 mm

Overflateareal: 0.56m²



Enhetsvekt: 56 kg

Ultimat statisk belastning (F): 9960N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning må være stabil og jevnt fordelt over rammen.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

