

Tak pyramide H-rammesett, skum

KATALOGNUMMER

PHK



FUNKSJONER

Skum- eller gummibunn gir en lavslitasjekontaktflate for bedre beskyttelse av takmembraner

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Gummiert kontaktflate på hustak er ideell ved installasjon av solcelleanlegg

Settet inkluderer 2 stolpeføtter med formonterte festemidler, 6 bolter, 6 profilmutre og 2 L-braketter for å fullføre en H-ramme

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Kan brukes med standard monteringsskinner



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 360420

Materiale: Polypropylen;Polyetylen

Temperatur: -34.4 to 54 °C

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Takgrensesnitt: Skum

Avstivertype: A (41 x 41 mm)

Høyde (H): 117 mm

Lengde (L): 314mm

Bredde (W): 314 mm



Overflateareal: 0.18m²

Statisk belastning: 6670N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer 750 lb (3335 N) per stolpefot. Sluttbrukeren må velge og evaluere profilrammen for å sikre at den sammensatte H-rammen kan støtte den påførte belastningen på en skikkelig måte.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/CADDY

