

Copy of Metallklips for stålprofiler, 16 Kabel

KATALOGNUMMER

PKM16H3GBSF



FUNKSJONER

Klips monteret på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger

Enkelt å anvende ved mindre kabeldimensjoner

Fjærstålklips som beholder formen etter montasjen, og deretter gir plass for kablene å bli monteret

Avrundede kanter hjelper med å unngå skade på kabler

Kablene som er ryddig installert, sørger for en stabil drift og et profesjonelt utseende

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 182054

Materiale: Fjærstål;Nylon

Overflate: NVent CADDY-armering

Kabelkapasitet: 16

Diameter (Ø): 10 mm

Hullstørrelse (HS): 3 mm

Lengde (L): 233.5mm



YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kan anvende opp til kabeldiameter 13 mm, ved bruk av en standard 6 mm pakning.

Spikermaskinens mellomlegg/pakning, er forenlig med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller likevedige spikere.

Konsulter med produsenten av spikerpistolen for å evaluere den statiske belastningen for spikeren og type betong brukt ved installasjonen.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

