

C-kanal U-laget pakning, 39 mm x 17,5 mm, 8,5 mm Hull



KATALOGNUMMER

PLNE3408

FUNKSJONER

U-formet skive

For bruk med C-profiler

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 588280

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

A: 39 mm



B.: 30 mm

C.: 17.5 mm

Tykkelse (T): 3 mm

Hullstørrelse (HS): 8.5 mm

Kanaltype: E2;E3;E4



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

