

Takmontert pyramide ST justerbar profilstøtte, 254 mm x 152-330 mm



KATALOGNUMMER

PSA10CH13

FUNKSJONER

Høydejustering gir effektiv navigering av rør, kabelrør og kabelrenner rundt hindringer

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 360468

Materiale: Polyetylen;Polypropylen;Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Temperatur: -45 to 65 °C

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Lengde 1 (L1): 254 mm

Lengde 2 (L2): 317.5 mm



Høyde (H): 152 - 330 mm

Bredde (W): 203 mm

Overflateareal: 59355mm²

Enhetsvekt: 2 kg

Statisk belastning: 4450N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

