

Takmontert pyramide ST fast profilstøtte, 406 mm x 122 mm

KATALOGNUMMER

PSF16C



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

FUNKSJONER

Sørger for overlegen festing av rør, kabelrør, kanaler, kabelrenner og utstyr

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse



PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 360466

Materiale: Polyetylen;Polypropylen;Stål

Overflate: Varmegalvanisert

Temperatur: -45 to 65 °C

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Lengde 1 (L1): 406 mm

Lengde 2 (L2): 483 mm

Høyde (H): 122 mm

Bredde (W): 203 mm

Overflateareal: 91613mm²



Enhetsvekt: 1.5 kg

Statisk belastning: 6670N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning på 73,1 kPa (10,6 psi) takbelastning. Kontakt prosjekt- eller taktekkingsingeniør for maksimal tillatt belastning på det enkelte taksystemet.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/CADDY

