

nVent CADDY Pyramid verktøyløst støttesett til rør, 196 mm



KATALOGNUMMER

PTF6

FUNKSJONER

Trykk-inn-klemmer installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller skinneklemmer

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Plastklemme og -sokkel skaper ikke korrosjon på røret

Klemmer leveres i to ulike størrelser for å passe ulike prosjektbehov

Sokkelen har flere hull til klemmer i en rekke størrelser og konfigurasjoner

Ekstra klemmer kan kjøpes separat for ekstra rørføringer

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 360460

Materiale: Polyetylen;Polypropylen;Nylon

Temperatur: -45 to 65 °C

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 3:01

Lengde 1 (L1): 196 mm

Lengde 3 (L3): 81mm

Bredde (W): 150 mm

Høyde (H): 102 mm

A: 122 mm

B.: 41 mm

Overflateareal: 26452mm²

Enhetsvekt: 0.3 kg





Statisk belastning: 1330N


YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Lengde 2 representerer maksimal rørmidte til rørmidte ved bruk av PTF2C-klemmer. Lengde 3 representerer maksimal rørmidte til rørmidte ved bruk av PTF1C-klemmer.

Verktøyløs rørklemme				
Dele nummer	Ytre diameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.



nVent.com/ENDDT 3