

PX ekstra kraftig rørklemme som er gjenget eksternt, S316, EPDM-SBR, 146-151 mm OD



KATALOGNUMMER

PXI151S6

FUNKSJONER

Inkluderer kombimutter (han/hun)

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 578480

Materiale: Rustfritt stål 316 (EN 1.4401); EPDM-SBR-gummi

Temperatur: -50 to 120 °C

Ytre diameter (OD): 146 - 151 mm

Stangstørrelse (RS): M12

Gewinde (G): 3/4"

Bredde (W): 38 mm

Tykkelse (T): 2.5 mm



Skruediameter (Sc): 8

Skruelengde (L): 30mm

Statisk belastning: 3500N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

