

PX NI ekstra kraftig rørklemme, Stål, EG, 59-63 mm OD, 1/2" Gjenger, 27 mm



KATALOGNUMMER

PXN063EG

FUNKSJONER

Inkluderer kombimutter (han/hun)

Slitesterk

PRODUKTEGENSKAPER

Artikkelnummer: 577130

Mutter inkludert: Ja

Materiale: Stål

Overflate: Elektrogalvanisert

Ytre diameter (OD): 59 - 63 mm

Rørstørrelse: 2" Min

NB/DN: 50

Stangstørrelse (RS): M10

Gewinde (G): 1/2"



Bredde (W): 27 mm

Tykkelse (T): 2.2 mm

Skruediameter (Sc): 6

Skruelengde (L): 25mm

Statisk belastning: 2500N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

